

GB

Seamless nylon glove, soft, textured Nitrile foam coated in palm and fingers. Provides exceptional comfort and flexibility. Suitable for detailed assembly, inspection, small parts handling etc.

Storage/Transport: The gloves should be kept dry. They are packed by dozen in plastic bags, and afterwards in cardboard boxes suitable for transport and storage.

Obsolescence: The lifetime of the gloves depends widely on the usage, and cannot be specified.

General: The gloves should be inspected for any damage before use. The gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement with moving parts of machines. None of the raw materials used in the glove, or the process of making it, is known to be harmful to the user.

Please note: The results of the tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer to determine glove suitability to the intended use. Further information may be obtained from manufacturer.

S

Sömless nylonhandske med mjuk, texturerad Nitril skumplastbeläggning på innerhänd och fingrar. Mycket bekväm och smidig. Lämplig för detaljerad monterings och inspektionsarbete.

Förvaring/Transport: Handskarna bör förvaras torrt. De är förpackade dussintals i plastpåsar och sedan i kartonger som är tillämpliga på transport och förvaring.

Hållbarhet: Handskarnas livslängd beror på användingssätt - och kan inte specificeras.

Allmänt: Handskarnas skick bör kontrolleras före användning. Handsken ska inte bäras när det finns risk att fastna i rörliga maskindelar. När det gäller råmaterial eller tillverkningsmetoder för handskarna, har man inte hittat något som kunde vara skadligt för användaren.

Observera: Resultaten av testerna kan vara till hjälp vid valet av handske, men med förståelse för att de faktiska användningsförhållandena inte kan simuleras och det är användarens ansvar, inte tillverkarens, att avgöra handskens lämplighet för den avsedda användningen. Ytterligare information kan erhållas från tillverkaren.

FIN

Saumaton nylonkäsiine Nitrili-vaahotuomuvipinoitteella. kämmenpuolella ja sormissa. Hyvin istuva ja joustava. Soveltuu pientenkin osien asennus - ja tarkistustyöhön, pakkaustyöhön ym.

Kuljetus/Varastointi: Käsiineet täytyy säilyttää kuivassa. Ne on pakattu tusinoittain muovipusseihin ja sen jälkeen kuljetukseen ja varastointiin ja kuljetukseen hyvin soveltuviin pahvipakoihiin.

Toiminnallinen käyttöikä: Käsiineitten käyttöikä riippuu niiden käyttötavasta, eikä sitä voida tarkkaan määrittellä.

Yleistä: Käsiineet täytyy tarkistaa ovatko ne viallisia ennen käyttöönottoa. Käsiineitä ei saa käyttää, jos on olemassa takertumisriski laitteiston liikkuviin osiin. Minkään käsiineissä tai niiden tuotantomenetelmissä käytetyistä raaka-aineista ei ole todettu olevan vahingollinen käyttäjälleen.

Huomattavaa: Testien tulokset on tarkoitettu avuksi käsiineiden valinnassa. Todellisia käyttöolosuhteita ei kuitenkaan voida täysin jäljitellä, joten on käyttäjän, ei valmistajan, vastuulla valita sopivien käsiine kuhunkin käyttötarkoitukseen. Pyydä lisätietoja valmistajalta.

PL

Bezszywane rękawice nylon, miękką, teksturowane nitrilowe powłokane w dłoni i palcach. Zapewniają wyjątkowy komfort i elastyczność. Gwarantują komfortowe szczególnie montażu, kontroli, małych firm, działania itp.

Przechowywanie/Transport: Rękawice przechowywać w suchym miejscu. Pakowane w folię plastikową po 12 sztuk, a następnie w kartony przeznaczone do transportu i przechowywania.

Zużycie technologiczne: Okres trwałości rękawic zależy w dużej mierze od sposobu ich użytkowania i nie jest określony.

Ogólne: Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie posiadają uszkodzeń. Nie należy używać rękawic, jeśli istnieje ryzyko zaplątania ich w ruchome części maszyn. Żaden z surowców użytych do wytworzenia rękawic, ani proces ich wytwarzania nie jest szkodliwy dla użytkownika.

Uwaga: Wyniki testów powinny pomóc Państwu w doborze rękawic, jednakże należy pamiętać, że niemożliwe jest zasymlowanie faktycznych warunków pracy, natomiast odpowiedzialność za wybór odpowiednich rękawic spoczywa na użytkowniku, a nie producencie. Więcej informacji udzieli państwu producent.

N

Sømless nylonhandske med mykt, teksturert skumplastbellegg i Nitril i håndflate og fingre. Sært komfortabel og fleksibel. Egnert for detaljert montering, inspeksjon, behandling av små deler etc.

Lager/Transport: Handskene bør oppbevares tørt. De er pakket i plastposer pr. dusin og deretter i pappkartonger som er godt egnert for transport og oppbevaring.

Foredling: Handskenes levetid er avhengig av bruksmåte - og kan ikke spesifiseres.

General: Handskene bør inspiseres for skader/feil før de tas i bruk. Handskene skal ikke brukes sammen med utstyr der det er fare for sammenfiltring med bevegelige deler. Ingen av råmaterialene i handsken eller i fremstillingsprosessen som er benyttet, er kjent å kunne være skadelig for brukeren.

Merk: Testresultat er kun en veiledning. Det er ikke mulig å simulere den faktiske bruken av handsken og det er brukers ansvar, ikke produsenten, å bestemme handskenes tiltenkte bruk. Mer informasjon kan innhentes hos produsenten.

PRO-FIT®
|| SUPERFLEX® ||

BY GRANBERG

ART. 114.0766

12 pairs

CE cat. II

SIZE 6 (EN420)

EN 388	Siliasjemoistand/Siliasjemoistand/Hankauskestävyys/Odporność na ścieranie/abrasion resistance	(1-4)
	Sjåke remotstånd/Skårmotstånd/IV ilionkestävyys/Odporność na przecięcie/Cut resistance	(1-5)
	Rivremotstånd/Rivmotstånd/Repårsäktävyys/Odporność na rozdarcie/Tear resistance	(1-4)
4121	Punkteringsmotstånd/Punkteringsmotstånd/Pistokkestävyys/Odporność na przebięcie/Puncture resistance	(1-4)

In compliance with PPE 89/686/EEC.
Tested in accordance with EN 388: 2003 and EN 420:2003. EC type examination carried out by SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom (Notified body No. 0321)



STÖRRELSER (EN420)
STORLEKAR
ROZMIARKOOT
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Issue No: 01 Date: 20.07.2015

Granberg AS, Bjoavegen 1442, N-5584 Bjos, Norway